

Link do produktu: <https://amiland.pl/mega-traktor-z-lyzka-ladowarka-miekkie-siedzenie-pilot-radio-fmhl389-p-1256.html>



MEGA TRAKTOR Z ŁYŻKĄ - ŁADOWARKĄ. MIĘKKIE SIEDZENIE, PILOT, RADIO FM/HL389

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 1 379,90 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | HL-389-ŻÓŁTY |
| Kod producenta | HL-389-ŻÓŁTY |
| Kod EAN | 5904824330204 |
| Nr katalogowy | HL-389-ŻÓŁTY |

Opis produktu

Absolutna nowość:

TRAKTOR Z ŁADOWARKĄ
miękkie siedzenie, miękkie koła
pilot,
radio FM
bluetooth
Wysoka jakość

W najbogatszej wersji wyposażenia z

dwoma silnikami.

Model w kolorze żółtym:

Opis na podstawie wybranego koloru:

Miękkie koła EVA:

Drażki do regulacji łyżki:

Łyżka:

Uchwyt do podnoszenia i holowania:

Miękkie siedzenie:

Walizka na akumulator - nowość w traktorach.

Akumulator znajduje się pod siedzeniem, tylko w tym modelu jest on umieszczony w walizce którą możemy łatwo odpiąć spod siedzenia i zabrać do domu w celu naładowania akumulatora.

W walizkę mieści się akumulator 12V 7AH LUB 10 Ah.

Gaz w pedale:

Miękkie siedzenie z pasami:

Kierownica z klaksonem:

Nowoczesny panel z wejściem USB, bluetoothe, RADIEM FM.

W panelu wejście do ładowania pojazdu:

Z lewej przełącznik jazdy szybko/wolno

Przełącznik jazdy przód/stop/tył

Oświetlenie:

Opis przedmiotu:

Traktor HL-389 na dużych kołach z łyżką, napędzany dwoma mocnymi silnikami 45 W z całą pewnością zainteresuje młodego wielbiciela traktorów.

Panel z dźwiękami, wejściem USB umili i urozmaici zabawą. Dodatkowo w panelu jest bardzo dobrej jakości Radio FM i bluetooth, dzięki któremu możemy podłączyć telefon.

Wygląd traktora przypomina prawdziwe pojazdy z tej grupy. Duże koła zapewniają komfort jazdy, a wygodne miękkie siedzenie z pasami wygodną podróż.

Traktor posiada dwie prędkości jazdy manualnej - na prędkości szybszej jeździ około 7 km/h - więc bardzo szybko.

Dodatkową atrakcją są światła.

Pilot zdalnego sterowania w technologii 2.4 Ghz

Rodzice mają pełną kontrolę nad jazdą Pocięchy - w każdej chwili mogą zareagować pilotem na jazdę swojego Dziecka (w innych modelach jest możliwa jazda na zdalnym sterowaniu tylko po przełączeniu włącznika R/C, tutaj takiego przełącznika nie ma). Dzięki właśnie takiemu rozwiązaniu kiedy Rodzice widzą że dziecko jedzie w złym kierunku mogą natychmiast zareagować pilotem - zmienić kierunek jazdy lub w tej wersji natychmiast zatrzymać pojazd - funkcja STOP w pilocie. Dodatkowo z pilota jest możliwe ustawienie 1 z 3 prędkości jazdy. Zdecydowanie jest to jedno z najbezpieczniejszych i najlepszych rozwiązań w pojazdach na akumulator.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|------------------------------|--------------|--|---------|--|------------|--|---------------------|--|---------|--|--------------------------|--|----------|--|-----------|--|--------------------|
| Symbol katalogowy modelu: Typ: Ilość miejsc: Karoseria: Silniki napędowe: Zasilanie: Pilot: Ładowarka: Ilość biegów: | <table border="1"><tr><td> </td><td>Pojazd</td></tr><tr><td colspan="2">Parametry techniczne:</td></tr><tr><td> </td><td>2x 45 W</td></tr><tr><td> </td><td>Akumulator</td></tr><tr><td> </td><td>Tak w technologii 2</td></tr><tr><td> </td><td>230V 50</td></tr><tr><td> </td><td>• Jazda manualna jazda v</td></tr><tr><td> </td><td>• Trzy p</td></tr><tr><td> </td><td>• Dwie pr</td></tr><tr><td> </td><td>• Wejście do ładow</td></tr></table> | | Pojazd | Parametry techniczne: | | | 2x 45 W | | Akumulator | | Tak w technologii 2 | | 230V 50 | | • Jazda manualna jazda v | | • Trzy p | | • Dwie pr | | • Wejście do ładow |
| | Pojazd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parametry techniczne: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2x 45 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Akumulator | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tak w technologii 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 230V 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • Jazda manualna jazda v | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • Trzy p | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • Dwie pr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • Wejście do ładow | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siedzenie: Koła: Otwierane drzwi: Oświetlenie: Efekty dźwiękowe: | <table border="1"><tr><td colspan="2">Wyposażenie pojazdu:</td></tr><tr><td> </td><td>•</td></tr><tr><td> </td><td>•</td></tr><tr><td> </td><td>• wyświet</td></tr><tr><td> </td><td>• dźwięki uruchamia</td></tr><tr><td> </td><td>• dźwię</td></tr><tr><td> </td><td>•</td></tr><tr><td> </td><td>•</td></tr><tr><td> </td><td>• Kła</td></tr><tr><td> </td><td>Nie, od</td></tr></table> | Wyposażenie pojazdu: | | | • | | • | | • wyświet | | • dźwięki uruchamia | | • dźwię | | • | | • | | • Kła | | Nie, od |
| Wyposażenie pojazdu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • wyświet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • dźwięki uruchamia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • dźwię | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • Kła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie, od | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kluczyki: Amortyzatory: Panel: | <table border="1"><tr><td> </td><td>• Wskaźnik</td></tr><tr><td> </td><td>• możliw</td></tr><tr><td> </td><td>• wgran</td></tr><tr><td> </td><td>•</td></tr><tr><td> </td><td>•</td></tr><tr><td> </td><td>•</td></tr></table> | | • Wskaźnik | | • możliw | | • wgran | | • | | • | | • | | | | | | | | |
| | • Wskaźnik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • możliw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • wgran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wymiary pojazdu: | <table border="1"><tr><td colspan="2">Wymiary pojazdu, jazda, obciążenie i funkcje dodat</td></tr><tr><td> </td><td>• długość tr</td></tr><tr><td> </td><td>• dłu</td></tr></table> | Wymiary pojazdu, jazda, obciążenie i funkcje dodat | | | • długość tr | | • dłu | | | | | | | | | | | | | | |
| Wymiary pojazdu, jazda, obciążenie i funkcje dodat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • długość tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • dłu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • sz • wysokość d • wysokość • wysokość od • wymiar si • odległość op • koło • koła • prześwit od p |
| Max.obciążenie pojazdu: Waga pojazdu: Wymiar opakowania: Waga z opakowaniem ok.: Prędkość i jazda: | |
| Hamowanie: Czas ładowania: | Pojazd hamuje po zdjęciu nogi z gaz |
| Czas jazdy: Dodatkowe funkcje: | zasilacza nie należy pozostawiać w do 1,5 godziny jazdy, w zależnos <ul style="list-style-type: none"> • pane |
| Gwarancja: Wysyłka i montaż: | <ul style="list-style-type: none"> • tyżka z r Pisem Pojazd do samodzielnego montażu, wysyłany w Czas montażu zależy od |
| Tablica rejestracyjna: | |
| Gwarancja : Znak zgodności i certyfikaty: | |
| W zestawie: | <ul style="list-style-type: none"> • instru • p |

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci. Wszystkie nasze pojazdy posiadają wszystkie wymagane atesty i certyfikaty.

Ostrzeżenia:

1. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą. 2. Jazda zawsze musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej nie należy jeździć po drogach publicznych (w ruchu publicznym) w pobliżu miejsc niebezpiecznych, może to skutkować wypadkiem. 3. Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie. 4. Przeznaczenie od: 3 do 6 lat.